



SONDEX®

▶ SL140 / SLS140

Kupfer- und edelstahlgelötete Plattenwärmetauscher

Empfohlene Anwendungsbereiche

Der kompakte "gelötete" Plattenwärmetauscher wurde für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete entwickelt mit dem Fokus auf Kälte, Klimatisierung, Solarheizung, Ölaggregate, Wärmerückgewinnung, Motorkühlung und weitere industrielle Anwendungen.

Auslegungsprinzip

Der "gelötete" SL140/SLS140 Wärmetauscher besteht aus dünnen, präzisionsgeprägten Edelstahlplatten und deckt zahlreiche Aufgaben bis 90 m³/h (396 gpm) in Einpasslösung ab, bei der sich alle 4 Anschlüsse auf der Vorderseite befinden. Dies sorgt für einfache Rohr- und Wartungsarbeiten.

Der kupfer- bzw. edelstahlgelötete Plattenwärmetauscher besteht aus mehreren dünnen, säurebeständigen Platten, die präzisionsgestanzt als Einheit montiert werden, wobei jede zweite Platte um 180° gedreht ist.

Das Plattenpaket, das mit zwei Endplatten und Anschlüssen montiert ist, wird bei extrem hohen Temperaturen vakuumgelötet und bietet so einen dauerhaft abgedichteten Wärmetauscher. Das Endprodukt ist ein leistungsstarker, kompakter Plattenwärmetauscher mit äußerst hoher Wärmeübertragung. Die hohe Wärmeübertragung resultiert aus der Plattenstruktur, die für die Erzeugung einer turbulenten Strömung konstruiert wurde.

Der SL140 ist auch in einer Sonder-Safe-Ausführung verfügbar

Das Sonder-Safe-System besteht aus zwei dünnen, miteinander verpressten Strömungsplatten. Die beiden Platten bilden ein Plattenpaar, bei dem etwaige Leckagen zwischen den beiden Platten auslaufen und damit von außen sichtbar werden. Dies verhindert ein Vermischen der Produkte und warnt vor Undichtigkeit im Inneren.


Daten, die für die Angebotserstellung erforderlich sind:

- | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| • Anwendung | • Durchflussmenge | • Temperaturen |
| • Art des Mediums | • Betriebsdruck | • Betriebstemperatur |
| • Druckverlust | • Thermodynamische Eigenschaften | • Produktkonzentration an Ein- und Auslass |



SL140

Obige Daten bestimmen die Auswahl des Wärmetauschers.



Technische Informationen

Standardmaterial:

- Platten und Anschlüsse: AISI 316
- Endplatten: AISI 304
- Lötmaterial: Kupfer oder Edelstahl

Auslegungsdruck:

- kupfergelötet: 25 oder 30 Bar (362 oder 435 PSI)
- Sonder Safe: 25 oder 30 Bar (362 oder 435 PSI)
- edelstahl-gelötet: 16 Bar (232 PSI)

Auslegungstemperatur:

- kupfer und edelstahlgelötet: ±100 to 185°C (±148 to 365°F)

Baunorm:

Gemäß Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.

Anschlüsse:

- 2"-5½" Gewinde ISO7 BSP/NPT
- 2½" Innengewinde ISO7 BSP/NPT
- 54,2 mm (2,13") Rohr zum Löten
- 70,2 mm (2,76") Rohr zum Löten

Zusätzliche Ausstattung:

- Isolierung
- Wandbefestigung
- Anschlussstutzen zum Anschweißen an Rohre: AISI 316 oder St. 52-3.

Für die genauen Maße der PWT achten Sie bitte auf die Maßzeichnung.